

Garant

**Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, jeklo, DIN 702-4,
Zunanji Ø A: 160mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310600 160
GTIN	4045197152084
Razred artikla	31R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Pritrditev z vijaki na zadnji strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
Obrnljive čeljusti z lečastim ozobjem.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200.

Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

Tehnični opis

Zunanji Ø A	160 mm
Centrirni Ø B	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Višina brez čeljusti H ₁	65 mm
Centrirna globina C	4 mm
Izvertina E	42 mm
Višina s čeljustmi H ₂	91 mm
Masa	8,8 kg
4-kotnik za ključ K	10 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhmi
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/310600-160>
