



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 12/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Ø D ₃	8 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	80 mm
Ø držala D _s h6	12 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	7,1 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	20 mm
Kot rampe α _{maks}	1,61 stopinj
Ø rezila D _c	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Prevesna dolžina L ₁	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	0,5 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar