



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 16/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	90 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Prevesna dolžina L_1	25 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
\varnothing rezila D_c	16 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	11,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Število rezil Z	4
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm

Kot rampe α_{maks}	1,03 stopinj
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar