



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 8/1 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	3,69 stopinj
Ø držala D_s h6	10 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	3,1 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Ø D_3	4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	12 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	0,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Število rezil Z	1
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	58 mm

Prevesna dolžina L_1	16 mm
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar