



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Prevesna dolžina L_1	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	28 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_3$	12 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	11,1 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	73 mm
Kot rampe α_{\max}	1,03 stopinj
maksimalna globina rezanja $a_{p\max}$	0,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
\varnothing rezila D_c	16 mm

Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar