

**Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, Ø D/število rezil Z: 10/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Ø D ₁ h6	6,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	16 mm
Ø D ₃	6 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	0,5 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	17 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kot rampe α _{maks}	2,25 stopinj
Ø rezila D _c	10 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	5,1 mm
Vpenjalni navoj M	M6
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar