

**Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, Ø D/število rezil Z: 12/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	6,5 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	0,5 mm
Vpenjalni navoj M	M6
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	17 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	22 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	7,1 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	1,61 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	12 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	20 mm

z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar