

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, BT 50 A = 300, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303055 16     |
| GTIN                  | 4045197821706 |
| Razred artikla        | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

- **Cilindrična oblika.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

**Dodatni pribor:**

Specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

**Tehnični opis**

|   |               |
|---|---------------|
| Zunanji Ø D   | 38 mm         |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub> | 17 mm         |
| Previsna dolžina A                                  | 300 mm        |
| Ø trna d <sub>1</sub>                               | 16 mm         |
| Trn za rezkarje                                     | BT 50 A = 300 |
| Standard  | DIN 6357      |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna                    | DIN 69882-3                      |
| Standard vpenjalnega trna                    | ISO 7388-2                       |
| Standard vpenjalnega trna                    | JIS B6339                        |
| Oblika                                       | A                                |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup> |
| Natančnost krožnega teka                     | ≤ 6 µm                           |
| Strategija odrezovanja                       | HPC                              |
| Nihanje                                      | z dušenjem                       |
| Vrsta izdelka                                | Vpenjalni trn za rezkalne glave  |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 16 mm             | 309840 16 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |