



Merilnik hrapavosti površine, Tip: SJ210



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499204 SJ210
GTIN	4946368611235
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

Prenosni sistemi sani, neodvisni od mrežnega napajanja, za določanje hrapavosti površine. Merilna sila 0,75 mN v skladu z DIN/ISO. Ločena enota za pomik za meritve na tesnem prostoru in za pritrditev na merilno stojalo. Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562). Avtomatska zaščita tipala pri transportu, funkcija avtomatskega kalibriranja, vgrajen pomnilnik merilnih vrednosti.

- **2,4-colski TFT barvni prikazovalnik z elektronskim obračanjem. Možnost vgradnje ali ločene uporabe enote za pomik. Shranjevanje merilnih podatkov in merilnih pogojev na mikro SD spominsko kartico.**
- **Vse običajne karakteristike po DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI in prosto izbirni pogoji.**

Obseg dobave:

Vklj. podajalna enota s tipalno konico, mrežni adapter, normala za kalibriranje in nosilna torba.

Dodatni pribor:

Dajalnik in tipalna glava za majhne izvrtine (od 2,5 mm) št. 499210, sani za ploske in cilindrične obdelovance št. 499220 vel. Z-KUFE, oporne noge (2 kos) št. 499220 vel. FUSS, adapter za vpenjanje v višinski merilnik št. 499220 vel. H-ADAPT, granitno merilno stojalo št. 499415, podatkovni kabel št. 498430, tiskalnik št. 498701.

Napotek:

Brezplačna programska oprema za analizo ter drugi adapterji in tipalne glave po ponudbi.

Tehnični opis

Podatkovni list

Cut-Off (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
maksimalno merilno območje	360 μ m
grafični prikaz	Merilni profil, krivulja BAC, krivulja ADC
Standardi hrapavosti površine	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Hitrost tipanja	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Merilna pot za vzdolžno tipanje	16 mm
vgrajen tiskalnik	ne
Napajanje	Akumulatorska
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Kalibriranje	Q2
Kalibriranje	Q1
Vrsta izdelka	Merilniki hrapavosti

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/499204-SJ210>