

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135855 M20
GTIN	4045197822031
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Ø navoja	20 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	16 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Korak navoja	2,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		