


**Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Razred artikla	250

**Tehnični opis**

z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	8
Ø D <sub>3</sub>	43 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	1 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	40 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	93 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	98 mm
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	41,3 mm

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,42 stopinj
Nastavitveni kot $\kappa$	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------