

**Garant****VHM groborezni rezkar, neprevlečeni, Ø d11 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205330 4
GTIN	4045197878809
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Tehnični opis**

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø sprostivne D <sub>1</sub>	3,8 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,045 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	11 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,035 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	3
Ø rezila D <sub>c</sub>	4 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostivjo	20 mm

Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5xD pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	270 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		