

**HAINBUCH****Vpenjalni primež MANOK, Vpenjalna glava (SK): 65****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329810 65
GTIN	2050001922496
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost.

**Uporaba:**

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

**Napotek:**

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910–329946.

**Tehnični opis**

Dolžina L	214 mm
Masa	13 kg
Višina H	124 mm
Širina B	159 mm
Velikost vpenjalnega trna	65
Ø glave	99,5 mm

Natančnost ponovitve	0,01 mm
Ø kroga lukenj	120 mm
Zev ključa	17 mm
Maksimalna vpenjalna sila	105 kN
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami	184 mm
Vpenjalna širina	4 - 65 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni primeži