

Garant**VHM groborezni rezkar, neprevlečeni, Ø d11 DC: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205330 5
GTIN	4045197878816
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Tehnični opis**

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	20,5 mm
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,045 mm
Ø rezila D_c	5 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Število zob Z	3
Ø sprostitve D_1	4,8 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,035 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Ø držala D_s	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5×D pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	270 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	80 m/min	N
CuZn	primerno	100 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		