

**Garant**
**VHM groborezni rezkar, DLC, Ø d11 DC: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205331 4
GTIN	4045197878823
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**
**Mere podobne DIN 6527.**
**Z okroglim rebrastim profilom.**
**Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.**
**S prevleko DLC sp<sup>2</sup> najnovejše generacije.**
**Tehnični opis**

Število zob Z	3
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostivjo	20 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	11 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,045 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	d11
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,035 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	4 mm

Ø sprostive D <sub>1</sub>	3,8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5×D pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------