

**Garant**

**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304328 8
GTIN	4045197468185
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**GARANT:** Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 120

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 8 mm	309900 8
---	----------