

**KERN****Sistem štetja, tip CCS, maksimalno območje tehtanja: 150kg****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 479542 150    |
| GTIN                  | 4045761104624 |
| Razred artikla        | 47D           |

**Opis****Izvedba:**

- **Natančna števna tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).**
- **Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.**
- **Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.**
- **Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.**
- **Omrežno ali baterijsko napajanje.**
- **Programska oprema za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za justiranje, po ponudbi).**
- **Preklop prikaza iz kos na masa.**

**Sistem za štetje** sestavljen iz **referenčne tehtnice in števne tehtnice (ploščadne tehtnice)** s povezovalnim kablom dolžine 2,0 m.

**Obseg dobave:**

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz in delovnim zaščitnim pokrovom za referenčno tehtnico.

**Dodatni pribor:**

Vgrajen akumulator, signalna lučka po ponudbi.

**Napotek:**

Za kalibriranje izberite oba ponujena položaja, saj je treba kalibrirati tako referenčno tehtnico kot tudi števno tehtnico (ploščadno tehtnico).

**Tehnični opis**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Globina ploščadne tehtnice         | 400 mm          |
| Višina                             | 125 mm          |
| Dimenzije tehtalne plošče          | 294×225 mm      |
| Čas iznihanja                      | 2 s             |
| maksimalno območje tehtanja        | 0 - 150 kg      |
| Višina ploščadne tehtnice          | 137 mm          |
| Širina                             | 320 mm          |
| Oznaka proizvajalca                | CCS             |
| Odčitavanje                        | 0,1 g           |
| Globina                            | 350 mm          |
| Širina ploščadne tehtnice          | 500 mm          |
| Neto masa                          | 16 kg           |
| Sposobnost reproduciranja          | 0,2 g           |
| Linearnost                         | ±0,2 g          |
| Minimalna kosovna masa             | 1 g             |
| Števena tehtnica s prikazovalnikom | 5 g             |
| Napajanje                          | Akumulatorska   |
| Kalibriranje                       | Cena po ponudbi |
| Vrsta izdelka                      | Števne tehtnice |