

Mitutoyo

Garnitura vzporednih kladic Jeklo, točnost 0, Vsebina garniture: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	480201 10
GTIN	4946368216799
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HRC 65–67). **Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Zapisnik o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je natančno znana dejanska mera vsake kladice. Povezava z nacionalno normalo je zagotovljena prek referenčnih garnitur DKD oz. PTB.**

Točnost 0 kot pramerilo za kontrolo delovnih meril. Za nastavljanje merilnih pripomočkov zelo visoke točnosti.

Izvedba enaka kot pri art. 480200.

Uporaba:

Za preverjanje mikrometrov po VDI/VDE/DGQ 2618, list 10.1.

Vsebina:

Po 1 kontrolni trn (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ravno steklo Ø 30 mm: 1 kos

Vsebina:

po 1 merilna kladica: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0

Ravno steklo Ø 30 mm: 1 kos

Tehnični opis

Vsebina garniture	10
Standard	DIN EN ISO 3650

Kakovost	0
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Nastavitvena šablona za mikrometre

Storitve

DAkkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 10	020860 10
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 10	020850 10