

# AEG

## Premi brusilnik, Tip: GSL600E



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

- **Univerzalni premi brusilnik z izbiro vrtljajev.**
- **Posebej dolgo brusno vreteno in ozek, toplotno izoliran vrat gonila za delo na težko dostopnih mestih.**
- **Robustno kovinsko ohišje gonila z dvojnim uležanjem. Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno stročnico Ø 6 mm, vpenjalnim ključem ZK 15/17.

#### Napotek:

Primerne rezkalne čepe najdete od art. 540200 naprej.

Primerne brusne čepe najdete od art. 550600 naprej.

Primerne polirne čepe najdete od art. 551850 naprej.

### Tehnični opis

Poraba moči	600 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3 m/s <sup>2</sup>
Masa	1,9 kg
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GSL600E
Območje števila vrtljajev	10000 - 29000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm

Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

---

## Pribor

Vpenjalna stročnica za premi brusilnik art. 077271 Ø vpenjalne stročnice 6 mm	077270 6
Vpenjalna stročnica za premi brusilnik art. 077271 Ø vpenjalne stročnice 8 mm	077270 8