

**Garant**

**Držalo za pehanje utorov, standardno  $\varnothing$  DS 25 mm, Za utore od širine m: 6mm**


**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290355 6
GTIN	4045197881120
Razred artikla	29K

**Opis**
**Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Vijak	290399 2
Za utore s širino m	6 mm
Za utore s širino m	8 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	17,49 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	17,85 mm
Uporabna dolžina $L_1$	56 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
$\varnothing$ držala	25 mm

Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L <sub>s</sub>	90 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

---

## Pribor

Pritrdilni vijak Tip 2	290399 2
------------------------	----------