

Garant

Držalo za pehanje utorov, standardno \varnothing DS 32 mm, Za utore od širine m: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290358 3
GTIN	4045197881175
Razred artikla	29K

Opis

Pazi:

Minimalni \varnothing predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni \varnothing predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	8,36 mm
Za utore s širino m	3 mm
Uporabna dolžina L_1	30 mm
Vijak	290399 1
Srednji premik L_3	4,2 mm
\varnothing držala	32 mm
\varnothing nosilca rezil D_1	7,8 mm
z notranjim hlajenjem	da

Dolžina držala L _s	100 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

Pribor

Pritrdilni vijak Tip 1	290399 1
------------------------	----------