

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 A = 160, Ø trna d1: 16 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306570 16
GTIN	4045197290243
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

Zunanji Ø D: 38 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 17 mm

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860: 16

Tehnični opis

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860	16
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Ø trna d ₁	16 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm

Zunanji Ø D	38 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16