

**Garant****Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 100 A = 160, Ø trna d1: 16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	306690 16
GTIN	4045197290465
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
- Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
- Večje naležne površine zveze.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

### Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

### Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840.

## Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	17 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Zunanji Ø D	38 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

---

**Pribor**

Pritezni vijak za rezkar za $\varnothing$ trna 16 mm	309860 16
Specialni ključ za $\varnothing$ trna 16 mm	309840 16