



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	307508 20
GTIN	2050001653321
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Tehnični opis

L ₃	48 mm
primerna reducirna puša	302155; 302160; 302165; 302150
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Navoj M	M16×1
L ₂	48 mm

Previsna dolžina A	90 mm
Ø D ₂	42 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
	302155 16

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm

302160 3

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm

302155 14

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm

302160 12

Cilindrični čistilnikUmetna masa Ø čepa 20 mm

343720 20

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm

302155 4

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm

302155 12

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm

302155 6

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm

302160 8

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm

302155 3

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm

302160 16

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm

302160 10

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm

302155 10