

**Priprava za postruženje čeljusti, Zunanji / notranji Ø: 342/260mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	315900 342/260
GTIN	4019208059518
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

V ohišju je vgrajen **v utopu kovan spiralni plani navoj**, ki ga obračate z narebenim kolesom na obodu ohišja. Spiralni navoj premika 3 **obrnjive** nastavljive čeljusti navznoter ali navzven. Pri postruženju vstavite obesne vijake nastavitvenih čeljusti v izvrtine čeljustnih nastavkov na vpenjalni glavi in vpnete glavo. **Glava je pri postruženju v položaju, ki ga ima tudi kasneje pri struženju obdelovanca.**

Opisno besedilo na sliki:

Nastavljive čeljusti
Orodje za rebričenje
Ohišje s spiralnim navojem
Čeljustni nastavki
Obesni vijak

Uporaba:

Za racionalno **notranje in zunanje struženje radija mehkih čeljustnih nastavkov** na stružnih glavah. **Priprave so primerne tudi za notranje in zunanje brušenje kaljenih čeljusti za povečanje** točnosti krožnega teka.

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja v položaju J	160 - 270 mm
Masa	8 kg
Notranji Ø	260 mm
Ø območja vpenjanja v položaju A	330 - 440 mm
za stružne glave do Ø	400 mm
Zunanji Ø	342 mm
Vrsta izdelka	Obroč za odvijanje čeljusti