



## Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage CBF, Vsebina: 5l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084241 5
GTIN	2050001676238
Razred artikla	08J

### Opis

#### Izvedba:

**Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve.** Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju. Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo za **notranje dovajanje** in visokotlačno uporabo.

#### Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja.**

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak in so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in prijazni za kožo.

#### Uporaba:

Univerzalna uporaba za **vse vrste odrezovanja** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, **žaganje**, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno **mešalno razmerje 1: 20**, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1 : 10 do 1 : 15.

#### Napotek:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

## Tehnični opis

Izvedba	Kanister
Barva	svetlo rjava
Kinematična viskoznost	41 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	5 l
Vrsta izdelka	Hladilno mazalno sredstvo
Vrednost refraktometra	2