

Mahr**Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412750 800
GTIN	2050001060303
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi; z nožastima merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

Odčitavanje brez paralakse.

Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Nonij s kontrastno skalo in skalo za notranje merjenje. Lahek, natančen tek drsnika.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Izvedba delov za odčitavanje	mat kromiranih
Masa	1,6 kg
Dolžina konic	150 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Odčitavanje	0,02 mm
Merilno območje	0 - 800 mm
Izvedba merilne površine	kaljeno
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Površina	trdo eloksiran

Delitev	1/50 mm
Točnost	0,07 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000