

HOLEX**Pomično merilo za delavnico z odčitavanjem brez paralakse in finim nastavljanjem, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415170 300
GTIN	4045197319012
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.

Ploščat nonij za **odčitavanje brez paralakse**, neposredno odčitavanje **notranjih mer** z dodatno skalo s fino nastavitvijo.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	90 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	ISO 13385
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm
fina nastavitev	da

Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------