

HOLEX**Pomično merilo za delavnico z mm in colsko delitvijo, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415100 500
GTIN	4045197203168
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Poševne konice za meritve na dnu navoja in v ozkih zarezah. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve. Kontrastna skala. Z vijakom za utrditev. Do vel. 300 v celoti kaljen, od vel. 500 kaljene merilne površine.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm/cole
Dolžina konic	150 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 500 mm
Izvedba merilne površine	kaljeno
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Delitev	1/128 col
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Standard	ISO 13385

Odstopanje meritve E MPE	±0,1 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500