

**3M**

**Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ WS™ LiteCom PRO III,  
Tip:**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 097799        |
| GTIN                  | 7318640063310 |
| Razred artikla        | 04A           |

## Opis

### Izvedba:

Visokozmogljiva zaščita sluha v odvisnosti od ravni hrupa z integriranim, predprogramiranim analognim in digitalnim radijskim sistemom. 16 kanalov (analogni PMR), 16 kanalov (digitalni PMR). Funkcija Bluetooth® Multipoint omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni, tako da lahko sprejemate in končate klice ter se pogovarjate po telefonu, ne da bi vam bilo treba prekiniti delo. **Vodotesen mikrofonski sistem, ki duši hrup**, omogoča prenos z glasovnim upravljanjem (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnem delovnem okolju. Slušalke imajo li-ionsko baterijo **za večkratno polnjenje**.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

### Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem, zahtevnem delovnem okolju.

### Standard:

EN 352-4; EN 352-6

### Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, posebno higiensko garnituro in zaščito mikrofona.

### Napotek:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY83

SNR-vrednost (dušenje zvoka): 34 dB(A)

Čas delovanja: 20 h

Masa: 464 g

---

## Tehnični opis

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Čas delovanja                | 20 h              |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 34 dB(A)          |
| Serijska                     | Peltor™ LiteCom   |
| Masa                         | 464 g             |
| Vrsta izdelka                | Zaščitne slušalke |