

Garant**Strojna vodna tehtnica za gredi z nastavljivo libelo, Dolžina pete × točnost: 200/1 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine. Prizmatično podnožje s pravokotno brušenimi prisloni (pomembno pri zarisovanju, izravnavi itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami.

Nastavljanje vzdolžne libele:

vzdolžna libela se lahko s pomočjo nastavitvenega vijaka preprosto nastavi v ničelni položaj.

Opisno besedilo na sliki:

Vijak za justiranje

vzdolžne libele.

Vzdolžna libela

uležajena brez napetosti.

Uporaba:

Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo **0,02 mm/m.**

2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo **0,1 mm/m.**

4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo **0,4 mm/m.**

Tehnični opis

Razred točnosti	1
Dolžina pete	200 mm
Širina pete	40 mm
Odčitavanje	0,02 mm/m
Standard	DIN 877
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Vodna tehtnica

Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------