



Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage CBF, Vsebina: 20l



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 084241 20 |
| GTIN | 2050001676245 |
| Razred artikla | 08J |

Opis

Izvedba:

Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju. Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo za **notranje dovajanje** in visokotlačno uporabo.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja.**

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak in so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in prijazni za kožo.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za **vse vrste odrezovanja** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, **žaganje**, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno **mešalno razmerje 1:20**, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1:10 do 1:15.

Napotek:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Izvedba | Kanister |
| Barva | svetlo rjava |
| Kinematična viskoznost | 41 mm ² /s |
| Temperatura skladiščenja | 5 - 40 °C |
| Vsebina | 20 l |
| Vrsta izdelka | Hladilno mazalno sredstvo |
| Vrednost refraktometra | 2 |