



Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage CBF, Vsebina: 20l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084241 20
GTIN	2050001676245
Razred artikla	08J

Opis

Izvedba:

Hladilno-mazalno sredstvo **brez klora, formaldehida in borove kisline** za **najzahtevnejšo uporabo**. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; ta ostane na rezalnem orodju tudi pri največjih obremenitvah.

Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo za **notranje dovajanje hladilnega sredstva** in visokotlačno uporabo.

Prednosti:

Izboljša **življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora** – brez škodljivih par, **prijazno do okolja**.

Koncentrati **ščitijo pred korozijo**, ščitijo lak in so **fiziološko neoporečni**, zelo **odporni proti razvoju bakterij** in prijazni za kožo.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za **vse vrste odrezovanja** (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, **žaganje**, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno **mešalno razmerje 1:20**, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1:10 do 1:15.

Napotek:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

Tehnični opis

Izvedba	Kanister
Barva	svetlo rjava
Kinematična viskoznost	41 mm ² /s
Temperatura skladiščenja	5 - 40 °C
Vsebina	20 l
Vrsta izdelka	Hladilno mazalno sredstvo
Vrednost refraktometra	2