


**Primež za brušenje in kontrolo, brez vretena, Širina čeljusti A: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363650 125
GTIN	4045197313638
Razred artikla	38F

**Opis****Izvedba:**

· **Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.**

**Uporaba na 4 različnih straneh** (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).

Premično čeljust z roko primaknete k obdelovancu; postopek vpenjanja izvedete s šestkotnim ključem. **Pri popuščanju se premična čeljust samodejno privzdigne od obdelovanca.**

**Funkcija:**

**Sistem z vlekom navzdol** – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanja obdelovanca ali poskakovanja orodja.

**Uporaba:**

Za **natančno obdelano in kontrolo.**

**Točnost:**

Znotraj **0,003 mm / 100 mm** (natančnost sistema).

**Tehnični opis**

Celotna dolžina a	310 mm
Masa	14,5 kg
maksimalno območje vpenjanja b	180 mm
Širina čeljusti A	125 mm
Višina čeljusti C	43 mm

Celotna širina B	125 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež