



Šablone za ostrenje nožev za struženje navoja 3-del.



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 475130 |
| GTIN | 4045197368997 |
| Razred artikla | 42H |

Opis

Izvedba:

Šablona za brušenje navojev iz jekla (3 kosi). Merilne površine so brušene. Označene zareze za ostrorobi trikotni navoj 55° – 60°, pravokotni navoj 2 – 8 korakov na colo, metrični navoj 60°, cevni navoj Whitworth 55°, trapezni navoj 30°, korak 2 – 12 mm.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Korak trapeznega navoja | 2 - 12 mm |
| Zareze za pravokotni navoj | 2 - 8 mm |
| Zareze za ostrorobi trikotni navoj | 70 stopinj |
| Zareze za ostrorobi trikotni navoj | 3×55 stopinj |
| Zareze za ostrorobi trikotni navoj | 3×60 stopinj |
| Zareze za trapezni navoj | 2 - 12 stopinj |
| Izvedba merilne površine | brušeni |
| Število šablon | 1 |
| Vrsta izdelka | Šablona za ostrenje |

