



## Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS12/250



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077512 DS12/250
GTIN	2050001673947
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

**Izredno miren tek** motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri **neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.**

Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

#### Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	DS12/250
Maksimalno število vrtljajev	1450 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	730 W
Masa	47 kg
Širina brusne plošče T	32 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	51 mm
Ø brusne plošče D	250 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama
<b>Pribor</b>	
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596400 EK60
Strojno stojalo Primerno za stroj DS12	077513 DS12
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36	596510 NK36
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596400 NK60
Prislonska miza za obdelovanec, leva Tip AT1	077519 AT1
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596510 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596220 EK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596350 NK60
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596400 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596220 EK80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596220 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596510 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596350 EK60
Ščitnik za oči za art. 077502 Tip DS1	077509 DS1
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596350 EK80
	596510 EK80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60

596220 NK60

Prislonska miza za obdelovanec, desna Tip AT1

077525 AT1

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800

596350 C800

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80

596350 SC80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60

596510 NK60

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36

596350 NK36