

Mahr

Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,1/40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436421 0,1/40
GTIN	4059192013653
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Odčitavanje 2/1000.

Mahr – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,002 mm
Merilna sila	0,2 N
Celotno območje odstopanja f_{cel}	4 μ m
Območje spremembe smeri merjenja f_u	2 μ m
\varnothing ohišja	40 mm
Merilno območje v vsako smer	0,1 mm
Območje odstopanja f_e	3 μ m
Območje naklona	2×110 stopinj
\varnothing vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	14,5 mm
\varnothing merilne kroglice	2 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

DAkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm \varnothing merilne kroglice 2R mm	436371 2R
4-kotno držalo za mala tipala	436510

Centrirno držalo Tip	436512
Nadomestno steklo za merilno uro s tipalno ročico Zunanji Ø 40 mm	436328 40
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 4 mm	436311 4
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 1 mm	436371 1
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 3 mm	436371 3
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436371 2
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 8 mm	436311 8