

## Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 0/10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342600 0/10
GTIN	4045197308504
Razred artikla	33A

### Opis

**Izvedba:**

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbiralno peto.

**Precizna izvedba** z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtnimi glavami art. 341000.

**Uporaba:**

Za vpenjanje vrtnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tehnični opis

Ø konusa D	10,094 mm
Velikost morsekonusa MK	0
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 10
Vrsta izdelka	Vrtna glava / vpenjalo