

Garant**VHM-NC svedri za navrtanje 142° spiralni, TiAlN, Ø DC h6: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121110 12
GTIN	4045197038784
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Natančno **središčno brušena konica**. Lažje navrtanje in **visoka natančnost oblike** centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

≥ Ø 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

Uporaba:

Kot konice **142°** olajša prijem glavnih rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

Napitek:

Uporabite število vrtljajev za dejanski Ø vrtanja (ne na splošno za zunanji Ø svedra).

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,03 mm/v
Dolžina utorov L _c	24 mm
Nazivni Ø D _c	12 mm
Toleranca držala	h6
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	h6

Kot konice	142 stopinj
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Sveder za navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	260 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	90 m/min	K
CuZn	primerno	200 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		