



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 120SF



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Univerzalno vpenjalo za merilno uro s finim nastavljanjem, za vpenjalna stebila \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cole in merilne naprave s prizmo.

Opisno besedilo na sliki:

Fina nastavitvev na vpenjalu merilne ure

Tehnični opis

Višina magnetne noge	35 mm
Dolžina magnetne noge	40 mm
Maksimalna obremenitev	2,7 kg
Prevesna dolžina	178 mm

Dolžina zgloba L ₁	56 mm
Širina magnetne noge	30 mm
Dolžina zgloba L ₂	51 mm
Vpenjalna sila	320 N
Priključni navoj spodaj	M5
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip S	442120 S
Noga za merilno stojalo Tip S	442140 S
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442110 120
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 120	442114 120
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip S	442125 S