

HÖRGER & GÄSSLER

Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure, Prevesna dolžina: 220mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	440840 220
GTIN	4260180710885
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitve merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno utrdijo vsi zglobovi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Zgloba** na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. **Vpenjalo** za merilne ure z vpenjalnim stebrom Ø 8 mm ali prizmo.

Le paličje **brez** noge.

Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri **odprtem vpenjalu** prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebna nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V **vpetem stanju** je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	220 mm
Priključni navoj	Zunanji navoj M8
Vpenjalna sila	800 N

Položaj priključnega navoja	središčni
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Držalo za merilno uro	440860
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Zvezdasti gumb Tip 3	440850 3
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Nadomestni bat Tip 3	440830 3