




Večnamenska ploščata pila z ročajem, specialni nasek, Dolžina brez nasadila: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	515000 300
GTIN	4009215074697
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Ploščate pile s topim koncem, z lopatasto oblikovanimi zobmi in širokimi lomilci opilkov omogočajo učinkovito piljenje ob majhnem telesnem naporu – pile se ne zamažejo – opilki proti padejo iz utorov pile.

Širši stranici imata specialni nasek, od tega ena stran z utorom za lomljenje opilkov za najbolj učinkovito piljenje. Hrbtna stran z neprekinjenim nasekom za posebej fino obdelavo površine. Konec pile je top. Ročaj iz umetne mase z izvrtino za obešanje.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Tehnični opis

Presek	30x6,5 mm
Dolžina brez nasadila	300 mm
Vrsta izdelka	Večnamenske pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Alu Mg	primerno
Jeklo < 900 N/mm	primerno
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno
Jeklo < 55 HRC	primerno
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno
INOX	pogojno primerno
GG(G)	primerno
CuZn	primerno
Umetna masa, GFK	primerno
Les	primerno

Pribor

Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25