



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 600



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441150 600
GTIN	7290005395130
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpenjo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Univerzalno vpenjalo za merilno uro s finim nastavljanjem, za vpenjalna stebila \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 col in merilne naprave s prizmo.

Opisno besedilo na sliki:

Fina nastavitvev na vpenjalu merilne ure

Tehnični opis

Širina magnetne noge	50 mm
Dolžina zgloba L ₂	223 mm
Dolžina magnetne noge	120 mm
Vpenjalna sila	1300 N

Višina magnetne noge	55 mm
Dolžina zgloba L ₁	287 mm
Prevesna dolžina	580 mm
Maksimalna obremenitev	14 kg
Priključni navoj spodaj	M10×1,25
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 2	442120 2
Noga za merilno stojalo Tip 2	442140 2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Noga za merilno stojalo Tip F	442120 F
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Noga merilnega stojala s hidravlično fino nastavitvijo Tip 2	440865 2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442114 600
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 600	442110 600
Noga za merilno stojalo Tip 2	440868 2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H