

 HÖRGER & GÄSSLER

## Mehansko magnetno merilno stojalo, Prevesna dolžina: 220mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441100 220
GTIN	4260180710878
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

Mehansko centralno vpenjanje vseh zglobov. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Preklopna magnetna noga s prizmatsko peto. Vsak položaj v delovnem radiju dosegljiv. Fina nastavitve z veliko trdnostjo. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  8 mm ali prizmo.

#### Obseg dobave:

Magnetna noga art. 440868 vel. 1.

### Tehnični opis

Vpenjalna sila	800 N
Višina magnetne noge	55 mm
Prevesna dolžina	220 mm
Dolžina magnetne noge	64 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Priključni navoj	M8

Položaj priključnega navoja

središčni

Vrsta izdelka

Merilni stativi

---

**Pribor**

Noga za merilno stojalo Tip 1

440868 1