

HÖRGER & GÄSSLER

Paličje za hidravlično magnetno merilno stojalo, brez noge Z mehansko fino nastavitvijo na držalu ure, Prevesna dolžina: 550mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	440840 550
GTIN	2050001652850
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitvev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. **Zgloba** na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. **Vpenjalo** za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 8 mm ali prizmo. Le paličje **brez** noge.

Dodatni pribor:

Magnetne noge art. 440868 vel. 2 in art. 440865 vel. 1.

Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri **odprtem vpenjalu** prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V **vpetem stanju** je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

Tehnični opis

Priključni navoj	Zunanji navoj M10
Prevesna dolžina	550 mm

Vpenjalna sila	1000 N
Položaj priključnega navoja	stranski
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Noga za merilno stojalo Tip 2	440868 2
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Držalo za merilno uro	440860