

**HOLEX®****CNMG 120412 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Razred artikla	22D

**Opis**

CNMG 120412 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 1 - 6,5 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Zvrst	HBX020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Globina reza $a_p$	1 - 6,5 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna