



## Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375115 20
GTIN	4020772374181
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

#### Uporaba:

**Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev**, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

#### Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

### Tehnični opis

Maksimalna višina $h_2$	30 mm
Navoj G	M16
Minimalna višina $h_1$	19 mm
Vpenjalna sila $F_2$ navpično	12,5 kN
Širina utora a	20 mm
Vpenjalna sila $F_1$ vodoravno	25 kN
Vmesna višina $H_1$	19 mm
Dolžina L	130 mm
Širina B	56 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol