

Mitutoyo**Precizni višinski zarisovalnik, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443500 300
GTIN	4946368096223
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga z brušeno naležno površino, **merilna letev kaljena in brušena.**

Vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Ostra črna skala. S fino nastavitvijo. Rahlo povišana roba merilne letve preprečujeta, da bi drsnik poškodoval skalo. Ničelna točka skale in zarisovalna konica sta usklajena z naležno površino noge (možnost zarisovanja od „0“). Mere z risbe je zato mogoče prenesti neposredno brez preračunavanja.

Zarisovalna igla je **opremljena s karbidno trdino.** Z nastavljivo merilno letvijo.

Tehnični opis

Višina zarisovanja	300 mm
Presek merilnega stebra	28×9 mm
Kalibriranje	E1
Dolžina osnovne ploskve	135 mm
Širina osnovne ploskve	91 mm
Nonij	1/50 mm

Točnost	0,04 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov maksimalno merilno območje 300 mm	024640 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino za višino zarisovanja 300 mm	443510 300
--	------------