




Merilnik točnosti krožnega teka z brušeno merilno površino, Višina konic: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	443000 100
GTIN	4030234000183
Razred artikla	46K

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo:

S fino nastavitvijo in vpenjalno izvrtino 8 H7. Prečna roka je poljubno nastavljiva po višini in na vseh straneh.

Konjički:

Premični. Levi konjiček z nepremično konico, desni konjiček s premično konico.

Merilna miza:

Natančno brušena, z 2 T-utoroma. Za vpenjanje konjičkov (tolerance H7) oz. merilnega stojala.

Ravnost po DIN 876/1.

Uporaba:

Za merjenje točnosti krožnega teka in ravnosti ter za primerjalno merjenje paralelnosti in premera.

Obseg dobave:

Merilna miza, merilno stojalo Konjički brez prizem.

Tehnični opis

Višina konic	100 mm
Ø prečne roke	16 mm
celotna višina merilnega stojala	200 mm

Dolžina osnovne plošče	700 mm
Širina osnovne plošče	180 mm
Dolžina prečne roke	125 mm
maksimalna razdalja med konicami	450 mm
Ø stebra	22 mm
Enakost stranic in višine konjičkov	±0,01 mm
Višina stebra	200 mm
Masa	35 kg
Ø pinole	22 mm
Širina T-utora H7	12 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
maksimalna obremenitev na par	20 kg
Vrsta izdelka	Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

Pribor

Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine za maksimalni Ø obdelovanca 65 mm	443050 65
Podstavek s kolesoma, par za višino konic 100 mm	443160 100