




## Merilnik točnosti krožnega teka z brušeno merilno površino, Višina konic: 150mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	443000 150
GTIN	4030234000305
Razred artikla	46K

### Opis

#### Izvedba:

#### Merilno stojalo:

S fino nastavitvijo in vpenjalno izvrtino 8 H7. Prečna roka je poljubno nastavljiva po višini in na vseh straneh.

#### Konjički:

Premični. Levi konjiček z nepremično konico, desni konjiček s premično konico.

#### Merilna miza:

Natančno brušena, z 2 T-utoroma. Za vpenjanje konjičkov (tolerance H7) oz. merilnega stojala.

#### Ravnost po DIN 876/1.

#### Uporaba:

Za merjenje točnosti krožnega teka in ravnosti ter za primerjalno merjenje paralelnosti in premera.

#### Obseg dobave:

Merilna miza, merilno stojalo Konjički brez prizem.

### Tehnični opis

Ø pinole	22 mm
Dolžina osnovne plošče	700 mm
Širina osnovne plošče	180 mm

Masa	38 kg
Enakost stranic in višine konjičkov	±0,01 mm
Ø stebra	22 mm
Višina konic	150 mm
maksimalna razdalja med konicami	450 mm
Višina stebra	250 mm
celotna višina merilnega stojala	250 mm
Dolžina prečne roke	125 mm
Ø prečne roke	16 mm
Širina T-utora H7	12 mm
Kalibriranje	Cena po ponudbi
maksimalna obremenitev na par	20 kg
Vrsta izdelka	Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

## Pribor

Podstavek s kolesoma, par za višino konic 100 mm	443160 100
Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine za maksimalni Ø obdelovanca 65 mm	443050 65